


# GPN 320



poeppelmann.com/de/gpn320



**Standardfarbe:** schwarz

**Material:** PE-LLD



**Passender.**

Als Abschluss für Rundrohre nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127.



**Robuster.**

Stabile Ausführung für hohe Belastbarkeit.



**Vielseitiger.**

Lamellen bewirken einen festen Sitz – auch bei Maßtoleranzen im Rohr.



**Besser.**

Hochwertige Optik durch genarbte Kopfoberfläche und seitlicher Fase.

**Anwendbar für Rohrmaße**

**Maße**

Artikel	Außen A	Wandstärke T	B	C	H	(M)	Bestell-Nr.
GPN 320 GL 10 1-2	10	1-2	5	8,5	11	15	320 0010 0000
GPN 320 GL 12 1-2	12	1-2	7	10,5	11	15	320 0012 0000
GPN 320 GL 13 1-2	13	1-2	8	11,5	11	15	320 0013 0000
GPN 320 GL 14 1-2	14	1-2	9	12,5	11	15	320 0014 0000
GPN 320 GL 15 1-2	15	1-2	10	13,5	11	15	320 0015 0000
GPN 320 GL 16 1-2	16	1-2	11	14,5	11	15	320 0016 0000
GPN 320 GL 18 1-2	18	1-2	13	16,5	11	15	320 0018 0000
GPN 320 GL 20 1-2	20	1-2	15	18,5	11	15	320 0020 0000
GPN 320 GL 22 1-2	22	1-2	16	20,5	14	19	320 0022 0000
GPN 320 GL 25 1-2	25	1-2	19	23,5	14	19	320 0025 0000
GPN 320 GL 27 1-2	27	1-2	21	25,5	14	19	320 0027 0000
GPN 320 GL 28 1-2	28	1-2	22	26,5	14	19	320 0028 0000
GPN 320 GL 30 1-2	30	1-2	24	28,5	14	19	320 0030 0000
GPN 320 GL 32 1-2	32	1-2	26	30,5	14	19	320 0032 0000
GPN 320 GL 34 1-2	34	1-2	28	32,5	14	19	320 0034 0000
GPN 320 GL 35 1-2	35	1-2	29	33,5	14	19	320 0035 0000
GPN 320 GL 36 1-2	36	1-2	30	34,5	14	19	320 0036 0000
GPN 320 GL 38 1-2	38	1-2	32	36,5	14	19	320 0038 0000
GPN 320 GL 40 1-2	40	1-2	34	38,5	14	19	320 0040 0000
GPN 320 GL 42 1-2	42	1-2	36	40,5	14	19	320 0042 0000
GPN 320 GL 45 1-2	45	1-2	39	43,5	14	19	320 0045 0000
GPN 320 GL 48 1-2	48	1-2	42	46,5	14	19	320 0048 0000
GPN 320 GL 50 1-2	50	1-2	43	48,5	17	22	320 0050 0000
GPN 320 GL 55 1-2	55	1-2	48	53,5	17	22	320 0055 0000
GPN 320 GL 60 1-2	60	1-2	53	58,5	17	22	320 0060 0000
GPN 320 GL 60 2-3	60	2-3	51	56,5	17	22	320 0603 0000
GPN 320 GL 70 2-3	70	2-3	61	66,5	17	22	320 0070 0000
GPN 320 GL 70 3-4	70	3-4	59	64,5	17	22	320 0703 0000
GPN 320 GL 76 2-3	76	2-3	67	72,5	17	22	320 0076 0000
GPN 320 GL 76 3-4	76	3-4	65	70,5	17	22	320 0763 0000
GPN 320 GL 90 2-3	90	2-3	81	86,5	17	22	320 0090 0000
GPN 320 GL 90 3-4	90	3-4	79	84,5	17	22	320 0903 0000
GPN 320 GL 102 2-3	102	2-3	93	98,5	17	22	320 0102 0000
GPN 320 GL 102 3-4	102	3-4	91	96,5	17	22	320 1023 0000

Maße in mm

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf den Seiten 166/167.

Folgende Produkte könnten Sie auch interessieren:



GPN 260



GPN 270



GPN 280