



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



De reeks compacte aluminium vloerstaande behuizingen met dubbele wand, EKOM, met beschermingsgraad IP 66 voor buitengebruik, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De onderdelen zijn goed beschermd binnen de behuizing door de hoge beschermingsgraad, maar ook door de anti-vandalisatiefuncties en het efficiënte thermisch beheer. Al deze factoren dragen ertoe bij dat het risico op uitval van componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.

Body: Behuizing uit één stuk. Geïntegreerde diepte profielen met gatenpatroon waardoor de montageplaat in diepte verstelbaar is. Het frame is in meervoudige deur versies verdeeld in afzonderlijke modules door middel van verticale tussenschotten.

Regendak: Schuin aflopend regendak met geïntegreerde regengoot en ventilatiekanalen.

Dubbelwandig: Achterzijde en dubbele wanden met aan de boven- en onderkant ventilatie-openingen waardoor lucht kan stromen.

Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn uitgerust met een aparte aarding sitfflasbout.

Goedkeuringen: GOST. Bestand tegen klimatologische en chemisch actieve stoffen volgens EN61969-3 "Mechanische structuren voor elektronische apparatuur. Buiten-behuizingen".

Bodemplaten: Geleverd als accessoire.

Achterwand: Gemonteerd vanuit de binnenkant. Standaard voorziening voor het aanbrengen van een deur i.p.v. achterwand is aanwezig.

Beschermingsklasse: Overeenkomstig met IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, wanneer de bodemplaat is gemonteerd.


Materiaal: Aluminium AlMg3. Frame: 2 mm. Deur: 2 mm. Achterpaneel: 2 mm. Regendak: 2 mm. Dubbelwandig: 2 mm.

Slot: Vierpunts espagnolet systeem. Zorgt voor maximaal gebruik van de binnenruimte van de behuizing. Standaard hefgreep met veiligheidsslot.

Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating 100% polyester.

Deur: Dubbelwandig met boven-en onderzijde ventilatie-openingen waardoor lucht kan stromen. Gemonteerd met niet zichtbare scharnieren waardoor links of rechts te openen. Bij uitvoeringen met meerdere deuren heeft iedere deur zijn eigen afsluit mogelijkheid.

Levering: Frame met gemonteerde deur, zwenk handgreep, achterwand, regendak en dubbele wanden. Levering omvat ook aardingsbouten. Geleverd op een pallet met dezelfde breedte van de behuizing. Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar. Montageplaat en bodemplaten zijn niet inbegrepen in de standaard levering.



Zonder montageplaat/bodemplaat

H	B	D	Aantal deuren	Item nr.
1200	600	600	1	EKOM12066
1200	800	600	1	EKOM12086
1200	1200	600	2	EKOM12126
1400	600	600	1	EKOM14066
1400	800	600	1	EKOM14086
1400	1800	500	3	EKOM14185

EKOM

Nieuwe compact dubbelwandig versie, aluminium enkelvoudige en meervoudige deuren