

Technisch specificatieblad

Afstandsklem voor kabels en buizen 733 V2A

Artikelnr. 1362127



*Afmeting M16 niet voor nagelapparaat geschikt

*Afmetingen M16 - PG16 niet voor klinknagelapparaat geschikt



A2 Roestvast staal 1.4301
2B blank, nabehandeld

Stamgegevens

Bestelnr.	1362127
Type	733 63 A2
Omschrijving 1	Afstandsklem
Omschrijving 2	met sleufopening
Dimensie	63mm
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4301
Materiaal-afk.	A2
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	20,00 Stuk
Gewicht	6,94 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Afstandsklem voor kabels en buizen 733 V2A

Artikelnr. 1362127



Technische gegevens



Afmeting A	101,00 mm
Afmeting B	83,00 mm
Afmeting b	16,00 mm
Afmeting D	63,50 mm
Afmeting L	18,00 mm
Afmeting x	0,00 mm
Afstand tot de wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal kabels/ buizen	1,00
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging	Schroefgat
Geschikt in brandbeveiligings- zone	<input checked="" type="checkbox"/>
Afmetingen	M63
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met kunststof mantel	<input type="checkbox"/>
Gatgrootte	8 x 18 mm
Materiaaldikte	2,00 mm
Schroef	M5 x 18
Spanbereik D	63,00 - 63,00 mm
UV-bestendig	<input checked="" type="checkbox"/>