


Technisch specificatieblad

T-stuk Magic 60

Art.-Nr. 6041324



T-stuk met Magic-snelverbinding. Voor alle types kabelgoten met een zijhoogte van 60 mm.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6041324
Type	RTM 620 FS
Dimensie	60x200
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoop-eenheid	1,00 Stuk
Gewicht	150,60 kg/100 st.

Technische gegevens

	Breedte	200,00 mm
	Zijhoogte	60,00 mm
	Plaatdikte	1,25 mm
	Afmeting B	200,00 mm
	Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
	Uitvoering Afmetingen	T-stuk, horizontaal 60x200 mm
	Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
	Plaatdikte	1,25 mm
	Materiaaldikte bodemplaat	1,25 mm
	NATO Gatpatroon	<input type="checkbox"/>
	RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
	Verspanuitvoering	<input type="checkbox"/>