


03 038799

Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss M16 nach IEC 61076-2-106, IP40/IP68



Schutzkappe, IP68, für Kupplungen, ohne Kette

03 038799



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+85 °C

Werkstoffe

Kappe PC

Mechanische Daten

Anzugsdrehmoment Steckverbinder 1-3 Nm

Anzugsdrehmoment Mutter 1-3 Nm

Schutzart IP68¹

¹ nach IEC DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück; IPX8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und Hersteller

Zugehörige Produkte

Zubehör

☞ 030398	☞ 0304	☞ 0304-1
☞ 0304-2	☞ 0305	☞ 0305-1
☞ 0305-1 U	☞ 0305-2	☞ 0306
☞ 0306-1	☞ 0306-2	☞ 0307
☞ 0307-1	☞ 0307-2	☞ 030798-1
☞ 030798-2	☞ 030799-2	☞ 0308
☞ 0308-1	☞ 0308-2	☞ 0321
☞ 0322	☞ 0322-1	☞ 032200
☞ 0360	☞ 036000	☞ 0362
☞ 036297	☞ 0363	☞ KFR
☞ KFR	☞ KGR	☞ KGV
☞ KV	☞ KV ... C	☞ KV ...-8
☞ WKV	☞ WKV ... C	☞ Weitere Produkte auf Anfrage

☞ Weitere Produkte auf Anfrage

03 038799

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
038799	-	50	500

Verpackung:
im Karton