

UIC558-HBM/CM-22PIN



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 58 001 0303
Beschreibung	UIC558-HBM/CM-22PIN
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09580010303

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Baureihe	HARTING UIC
Bezeichnung	558
Gehäuseart	Anbaugehäuse
Gehäusebeschreibung	mit Metallkappe

Ausführung

Kontaktanzahl	22
Anwendungsgebiet	Gehäuse für den rauen Außeneinsatz

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-50 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP69 / IPX9K nach ISO 20653 im gesteckten Zustand

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 7035 (lichtgrau)
Werkstoff Dichtung	Silikon
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl



Pushing Performance
Since 1945

Normen und Zulassungen

Normen	UIC 50558
	IRS 50558
	IEC 61373 Kategorie 2
	IEC 60529

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	582,73 g
Ursprungsland	Indien
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140183957
ETIM	EC000437
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder