
Datenblatt**Teflon Litze
TEF50...**

Einadrige Leitung mit sehr guten elektrischen, chemischen und thermischen Eigenschaften.

Aufbau

Leiter	Verzinnte Kupferlitze 0,50 mm ² (130 x 0,07 mm)
Isolierung	FEP (6Y)
Außendurchmesser	1,60 ^{+0,05} mm

Technische Angaben:

Prüfspannung	:	5000 V
Betriebsspannung	:	1000 V
Temperaturbereich	:	-90°C bis +205°C
kurzzeitig	:	bis +230°C