



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt- oder Komponententyp	Widerstandsheizung
Leistungsbereich	20 W
Eingangsspannung	110 - 250 V AC 50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Kabel 2 x 0,75 mm ² Länge: 300 mm

Zusatzmerkmale

Betriebsposition	Vertikal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Schutzart (IP)	IP20
Produktzertifizierungen	UL VDE
Material	Gehäuse: extrudiertes Aluminium
Höhe	Extern: 85 mm
Breite	Extern: 25 mm
Tiefe	Extern: 57 mm
Einsatzbedingungen	Luftdicht verschlossenes Gehäuse Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Elektrischer Schutz wird benötigt
Befestigungsmodus	Durch Clips
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	11 cm
VPE 1 Gewicht	162 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	75
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	12,536 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	300
VPE 3 Höhe	45 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	60,145 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------