

Artikeldatenblatt 1045

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1045
Artikel:	Illusquare AT 3H
EAN:	4255637500447
Zolltarifnummer:	94054231
UN-Nummer:	3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Decke
Prüfeinrichtung:	Autotest
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung -frequenz:	220-240V AC 50/60Hz
Schutzart:	IP40
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	7,36VA
Max. Leistung DC:	4,9W
Nennleistung Leuchtmittel:	4W
Umgebungstemperatur:	0°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Illusquare AT 3H

Die Quadratur der Rundleuchte

Quadratische Sicherheitsleuchte in minimalistischem Design. Anschluss- und montagefreundliches Kunststoffgehäuse in Verkehrsweiß, RAL 9016.

Leuchtmittel (LED) in der Abendsonne nachempfunderer, konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K. Lampenlichtstrom 510 Lumen für besonders weite Montageabstände von bis zu 40m (abhängig von der Montagehöhe und Linse). Inklusive einfach wechselbarer High-Tech-Linsen zur wahlweisen Flächen- oder Fluchtwegsausleuchtung. Optimiertes Wärmemanagement durch spezielle Wärmeleitplatte am Leuchtmittel.

Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen.

Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

Abmessungen

Breite (mm): 150


Höhe (mm): 150

Tiefe (mm): 38,5


Nettogewicht (kg): 0,55



Maßzeichnung | dimensional drawing



Asymmetrische Linse für
Rettungswege |
asymmetric lens for
escape routes



Symmetrische Linse für
Flächenausleuchtung |
symmetrical lens for area
illumination

