

Druckluft-Bohrmaschinen mit Pistolengriff

7802AKC

Service-Bohrmaschine Pistolengriff



Druckluft-Bohrmaschine mit 10-mm Schnellspannfutter

- Kompakt, leicht und kraftvoll
- Regulierbares Drosselventil für präzise Drehzahlregelung.
- Freie Drehzahl 2000 1/min

Technische Daten

Leistung (kW)	0,37
Freie Drehzahl (1/min)	2000
Max. Drehmoment (Nm)	7
Gewicht (kg)	1,35
Gesamtlänge (mm)	175
Bohrfuttergröße (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Luftverbrauch (l/min)	738
Mindestschlauchweite (mm)	10

7802AKC



Service-Bohrmaschine Pistolengriff



BLD-1

Federzug 0,4kg min, 1,0kg max,
1600 mm, 0,6kg



BLD-2

Federzug 1,0kg min, 2,0kg max,
1600 mm, 0,6kg



WT-DG14

Drehgelenk Multiflex, 1/4"
Anschlussgewinde