

Netzteil, extern, für Mobile Panel IWLAN IT, inkl. Netzkabel für Italien Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



| Allgemeine Informationen | |
|--|---|
| Produkttyp-Bezeichnung | Netzteil extern |
| Versorgungsspannung | |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC |
| Nennwert (AC) | AC 100 - 240 V |
| Eingangsstrom | |
| Stromaufnahme (Nennwert) | 1,4 A; 50 - 60 Hz |
| Ausgangsspannung | |
| Nennwert (DC) | 12 V |
| Ausgangsstrom | |
| Stromabgabe (Nennwert) | 5 A |
| Leistung | |
| abgegebene Wirkleistung | 60 W; max. |
| EMV | |
| Emission von Funkstörungen nach EN 55 011 | |
| • Grenzwertklasse A, für den Einsatz im Industriebereich | Ja; EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 light industry level |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate | |
| CE-Kennzeichen | Ja; UL 69950, TÜV EN 600950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4942 approved |
| CCC | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | |
| • min. | -10 °C |
| • max. | 50 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport | |
| • min. | -20 °C |
| • max. | 85 °C |
| Relative Luftfeuchte | |
| • Betrieb, max. | 90 % |
| Leitungen | |
| Leitungslänge | |
| • eingangsseitig | 3 m |
| • ausgangsseitig | 0,9 m |
| Farbe des Kabelmantels | schwarz |
| Anschlusstechnik | |
| Steckertyp | Stecker 5,5-mm-Klinke (-) / 2,1 mm Pin (+) DC 12 V |
| Mechanik/Material | |
| Material | |
| • Kunststoff | Ja |
| Farbe | schwarz |

| Maße | |
|--------------------------------|--|
| Breite | 125 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Dicke | 31,5 mm |
| Gewichte | |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 520 g |
| Gewicht (mit Verpackung) | 705 g |
| Lieferumfang | |
| Liefermenge in Stück | 1; inkl. AC und DC Anschlussleitung |
| • Teile pro Stück | 1; AC-Leitung für IT |
| Sonstiges | |
| Handelsware | Ja |
| Hersteller-Name | SIEMENS AG |
| Hersteller-Adresse | Gleitwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland |
| Zielgeräte | für Mobile Panel IWLAN |
| Nutzbar in folgenden Produkten | |
| • Produkt 1 | 6AV6645-0DD01-0AX0 |
| • Produkt 2 | 6AV6645-0DE01-0AX0 |
| • Produkt 3 | 6AV6645-0DB01-0AX0 |
| • Produkt 4 | 6AV6645-0DC01-0AX0 |
| • Produkt 5 | 6AV6645-0DD01-0AX1 |
| • Produkt 6 | 6AV6645-0DE01-0AX1 |
| • Produkt 7 | 6AV6645-0EB01-0AX1 |
| • Produkt 8 | 6AV6645-0EC01-0AX1 |

letzte Änderung:

02.08.2023 