

SIMATIC S7-1200, EMS400S, Power Signal BOOSTER PSB-S,
6xDI, DC 24V, 1x DI, DC 24V Sync, 3x Schienensignal 48V DC



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	PSB-S
------------------------	-------

Versorgungsspannung

Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V

Schnittstellen

Anzahl Schnittstellen	1
-----------------------	---

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
--------------	------

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min. -40 °C
- max. 70 °C

Relative Luftfeuchte

- Betrieb bei 25 °C ohne Kondensation, max. 95 %

Maße

Breite	70 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm

Gewichte

Gewicht, ca.	230 g
--------------	-------

letzte Änderung: 01.12.2020