

Produktinformation

50 01 210

Kneifzange

DIN ISO 9243

- Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt
- Für härteste Beanspruchung
- Schneidenhärte ca. 60 HRC



Allgemein

Artikel-Nr.	50 01 210
EAN	4003773035299
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	445 g
Abmessungen	210 x 55 x 25 mm
Norm	DIN ISO 9243
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Schneidenlänge mm	25,5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

