

LED-Deckenleuchte für Raucherunterstand

InLight 2

248 x LED, 43 W, Leuchtmittel austauschbar, Energieeffizienzklasse A, Höhe x Länge x Breite 40 x 2011 x 92 mm



Artikelnummer: 220457



LED-Deckenleuchte InLight 2

LED-Deckenleuchte für Raucherunterstand

- zur direkten Deckenmontage im Außenbereich
- 248 x LED, 43 W, Leuchtmittel austauschbar
- Energieeffizienzklasse A
- Höhe x Länge x Breite 40 x 2011 x 92 mm
- Schutzart IP23: Fremdkörper > 12 mm, leichtes Sprühwasser
- temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C
- LED-Module und Treiber dürfen nur durch einen Elektriker ausgetauscht werden

Technische Details

| | | | |
|---------------------|---|--------------|---|
| Bürohelfer | Leuchten | dimmbar | ja |
| Leuchtentyp | LED-Deckenleuchte für Raucherunterstand | drehbar | nein |
| Aufstellung/Montage | Deckenmontage | Höhe | 40 mm |
| Leuchtmitteltyp | LED | Länge | 2011 mm |
| Leuchtfarbe | neutralweiß | Breite | 92 mm |
| Lichtstrom | 3300 Lumen | IP Schutzart | 23: Fremdkörper > 12 mm, leichtes Sprühwasser |

| | | | |
|------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel Anzahl | 248 Stück | Temperaturbeständigkeit | -20 °C bis +50 °C |
| Energieeffizienzklasse | A | WEEE- Registrierungsnummer | DE94920195 |
| LED | ja | WEEE-Geräteart | Lampen KAT 3 |
| Leistung Leuchtmittel | 43 W | Gewicht | 4,2 kg |
| Leuchtmittel austauschbar | austauschbar | | |