

RAU

Elektrisch höhenverstellbare Werkbank

adlatus 150

Höhe x Breite x Tiefe 720 - 1120 x
1250 x 800 mm, Tischplatte aus
Buche-Massivholz mit Lackleinölung
in Buche, Traglast 150 kg,
Höhenverstellung über Hubsäulen
mit Linearantrieb, T-Fußgestell,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL7035
Lichtgrau



RAU.



Artikelnummer: 222174

RAU Elektrisch höhenverstellbare Werkbank adlatus 150

jederzeit ausbaufähig

Elektrisch höhenverstellbare Werkbank



- Höhe x Breite x Tiefe 720 - 1120 x 1250 x 800 mm
- Plattenstärke 25 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz mit Lackleinölung in Buche
- Traglast 150 kg
- Höhenverstellung über Hubsäulen mit Linearantrieb
- T-Fußgestell
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|----------|----------|--------------|--------------|
| Möbeltyp | Tisch | Farbe Platte | Buche |
| Tischtyp | Werkbank | Gestellform | T-Fußgestell |

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| Höhe | 720-1120 mm | Material Gestell | Stahl |
| Breite | 1250 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 800 mm | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| Stärke Platte | 25 mm | fahrbar | nein |
| Traglast | 150 kg | Anlieferung | fertig montiert |
| höhenverstellbar | ja | Garantie | 5 Jahre |
| Höhenverstellung durch | Hubsäulen mit Linearantrieb | WEEE-Registrierungsnummer | DE88847982 |
| Werkbank Ausstattung | keine | WEEE-Geräteart | Großgerät KAT 4 |
| Material Platte | Buche-Massivholz | Marke laut EAR-Register | RAU |
| Oberfläche Platte | mit Lackleinölung | Gewicht | 51,65 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 222204 |  | Schubladen-Unterbau für Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 425 x 600 mm, 1 Schublade(n), Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau |
| 222208 | | 2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Werkbank, Bereifung TPE, Bauhöhe 135 mm |
| 222209 | | 4 Lenkrollen, für Werkbank, Bereifung TPE, Bauhöhe 135 mm |
| 222212 |  | Akku, für Werkbank, Nennspannung 24 V |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221109 |  | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß |
| 221140 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz |
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm |