

## PAVOY

### Schubladenschrank

#### Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm, 28 Schublade(n),  
Verschließbar mit Zylinderschloss,  
Korpus mit schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung, Front mit  
schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 401429



### PAVOY Schubladenschrank Basis

#### mit Einfachauszug

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- 28 Schublade(n)
- Traglast je Schublade 15 kg
- Schubladen auf Gleitführung, Auszug 80 %
- Mit Auszugssperre
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

|                             |                   |                         |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Möbeltyp                    | Schrank           | Auszug Schublade        | 80 %              |
| Schranktyp                  | Schubladenschrank | Oberfläche Korpus       | pulverbeschichtet |
| Material                    | Stahlblech        | Oberfläche Front        | pulverbeschichtet |
| Material Verarbeitung       | verschweißt       | Auszugssperre           | ja                |
| Höhe                        | 1800 mm           | abschließbar            | ja                |
| Breite                      | 1000 mm           | Schließsystem           | Zylinderschloss   |
| Tiefe                       | 500 mm            | Mitteltrennwand         | nein              |
| Schrank Ausstattung         | Schubladen        | Griff                   | Griffleiste       |
| Schubladen Anzahl           | 28 Stück          | fahrbar                 | nein              |
| Fronthöhe 100 mm            | 22 Stück          | Ausstattung detailliert | 22x100, 6x200     |
| Fronthöhe 200 mm            | 6 Stück           | Zertifizierung          | GS // TÜV         |
| Schubladentraglast          | 15 kg             | Garantie                | 10 Jahre          |
| Auszugsführung<br>Schublade | auf Gleitführung  | Gewicht                 | 168 kg            |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 100226 |   | Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1 |
| 100227 |  | Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 2 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 1 |
| 100228 |  | Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1 |
| 100229 |  | Schlitztrennwand-Set, 1 x Schlitzwand + 4 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 1 |
| 100230 |  | Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe 100 mm, Typ 1 |
| 100232 |  | Schlitztrennwand-Set, 2 x Schlitzwand + 6 x Trennblech, passend für Schubladen Breite x Tiefe 435 x 475 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe 200 mm, Typ 1 |
| 527857 |  | Beschriftungsleiste für Schubladenschrank, Zum Aufstecken  |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 147357 |  | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt  |
| 194847 |  | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |

520197



Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in  
hammerschlagblau