

Euronorm-Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Inhalt 20 l, Aus Polypropylen in rot

VE 2 Stück

Artikelnummer: 509516



Euronorm-Stapelbehälter

für schwere Lasten

Euronorm-Stapelbehälter

- Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 100 x 560 x 360 mm
- Inhalt 20 l
- Traglast 60 kg
- Auflast 700 kg
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in rot
- Wände durchbrochen ohne Eingrifföffnung, Boden geschlossen
- Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
- Einfacher Transport durch Tragegriffe
- Mit Etikettenhalter an allen Seiten
- Mehrfach stapelbar
- Lebensmittelgeeignet
- Rollenbahnggeeignet
- Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen
- 5 Jahre Garantie




Technische Details

Behältertyp Stapelbehälter



Beschriftungsfeld Etikettenhalter an allen

		Seiten
Euronorm	ja	Bodenkonstruktion geschlossen
Inhalt	20 l	Bodenverstärkung durch Verstärkungsrippen
Höhe	120 mm	Traglast 60 kg
Länge	600 mm	Auflast 700 kg
Breite	400 mm	Deckel als Zubehör (nicht enthalten)
Innenhöhe	100 mm	Lebensmittelgeeignet ja
Innenlänge	560 mm	Gefahrstoffeignung verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Innenbreite	360 mm	rollenbahnggeeignet ja
Material	Polypropylen	Tragevorrichtung Tragegriffe
stapelbar	ja	Farbe rot
nestbar	nein	Menge pro Bestelleinheit 2
faltbar	nein	Garantie 5 Jahre
Wandkonstruktion	durchbrochen	Gewicht 3,1 kg
Wand Ausstattung	ohne Eingrifföffnung	

Zubehör

509423		Trennkämme, für Stapelbehälter, Höhe x Länge 80 x 1150 mm, Stärke 5 mm, aus Polypropylen in anthrazit
509581		Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, Länge x Breite 600 x 400 mm
509585		Klappdeckel, Aus Polypropylen, für Euronormbehälter, für Behälter Länge x Breite 600 x 400 mm, Länge x Breite 600 x 400 mm
509586		Etikett für Euronorm-Stapelbehälter, für Behälterhöhe 120 mm, in weiß
509597		Plomben, für Stapelbehälter

Dazu passt auch ...

202875		Kufenkarre, Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung