



**DRY+LOCK**

AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
36	3778-36	6408487437434
37	3778-37	6408487437441
38	3778-38	6408487437458
39	3778-39	6408487437465
40	3778-40	6408487437472
41	3778-41	6408487437489
42	3778-42	6408487437496
43	3778-43	6408487437502
44	3778-44	6408487437519
45	3778-45	6408487437526
46	3778-46	6408487437533
47	3778-47	6408487437540

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2015-11-25

## JALAS® 3778 DRYLOCK

EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB

### EIGENSCHAPPEN

Hoogste beschermingsniveau, uitstekende grip, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, zeer warm, uitstekende schokdemping

### SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Veiligheidsschoenen, laarzen

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Normaal

MAATBEREIK 36-47 Drylock

PLATFORM Grip

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

DIKTE BOVENMATERIAAL 1.6-1.8

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Aluminium

VOERINGMATERIAAL Polyester bont, Drylock membraan

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, rubber buitenzool

INLEGZOOl FX2 Winter

MATERIAAL INLEGZOOl Textiel, aluminiumfolie, zacht EVA, polyester-gebaseerd geleidend draad, merinowol, dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®

VASTMAKEN Ritssluiting

KLEUR Zwart, grijs

1(3)

## JALAS® 3778 DRYLOCK

### KENMERKEN

Waterdicht Drylock-membraan, ProNose neusversterking, hittebestendige buitenzool, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen, gewatteerde laarsschacht, trekklussen, sneeuwsluiting, ritssluiting, waterdicht, reflector, dubbele schokdempingszones, voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)

### PRIMAIRE BESCHERMING

Voorkomt risico op: teenletsel, spijkerdoordringing, antistatisch, aanraking met koude, natte voeten

### PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, omgevingen met risico op doordringing van de buitenzool, koude omgevingen, natte omgevingen, zware omgevingen

2(3)



CE



Aluminium neus



Ritssluiting



Spijkerbescherming in staal



Wintermodel



Hittebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen



Waterdicht



ESD



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Ergothen schokdempingsysteem

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2015-11-25

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 3778 DRYLOCK

**VOLDOET AAN**  
EN ISO 20345:2011

### BESCHRIJVING NALEVING

SB: Schoeisel met teenbescherming. Getest met 200 J impact en 15kN drukkracht (met oliebestendige buitenzool)

S1: Schoeisel gemaakt van leer en andere materialen exclusief compleet rubberen of compleet polymeer schoeisel + volledig ingesloten hiel+ SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WR: Waterdicht schoeisel

WRU: Waterdicht bovengedeelte

P: Ondoordringbare buitenzool

HRO: Warmtebestendige buitenzoolmateriaal getest op 300°C

A: Elektrische weerstand (tussen 0.1-1000 Mega Ohms

E: Energie-opname in de hielzone (getest bij 20 Joules)

SRB: Slipweerstand op stalen vloer met glycerol

IEC 61340-5-1: Weerstand elektrostatische ontlading (ESD) onder 35 megaohm

BGR 191: Orthopedische schoeiselaanpassing volgens Duitse BGR 191. Schoeisel is getest met aangepaste of orthopedische inlegzolen in overeenstemming met norm EN ISO 20345



CE



Aluminium neus



Ritssluiting



Spijkerbescherming in staal



Wintermodel



Hittebestendige buitenzool



Antistatische eigenschappen



Waterdicht



ESD



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Ergothen schokdempingsysteem

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2015-11-25

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com