



Zeigen Sie Profil



Die neuen Handrührwerke



Made in Germany:

Als Qualitätsversprechen von Collomix - die von vielen Anwendern geschätzte Zuverlässigkeit sowie der Markenwert unserer Produkte wird dadurch nochmals unterstrichen.



Perfekte Ergonomie:

Arbeiten mit geradem Rücken - die weiter nach oben verlagerte Griffposition sorgt für eine aufrechte Standposition des Bedieners, die ergonomisch geformten Handgriffe für ermüdungsfreie Griffhaltung.



Attraktives Design:

Futuristisches Design für hohe Aufmerksamkeit und Funktionalität; robust durch solide Metallrahmenkonstruktion, die vor Verschmutzung und Bruch schützt.



 **Collomix**
MISCHTECHNIK

Profis mit Profil - Handrührwerke Xo

Herausragend im Design -
außergewöhnlich in der Leistung

- Mischen – Premiumklasse
- Spitze in Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit
- Perfekte Ergonomie
- Lärmreduziert
- Attraktives Design



Xo 1



Xo 4



Xo 6

Xo-Programm

Technische Daten	Xo 1	Xo 4	Xo 6
Nennleistung	1010 Watt	1300 Watt	1600 Watt
Lastdrehzahl 1. Gang	-670 min ⁻¹	-450 min ⁻¹	-410 min ⁻¹
2. Gang		-620 min ⁻¹	-560 min ⁻¹
Rührer	WK für Kleber, Fertigmörtel, Farben, Putz, Spachtel, Beschichtungen	WK für Kleber, Fertigmörtel, Farben, Putz, Spachtel, Beschichtungen	MK für alle Arten von Mörtel, Putz, Estrich, Fliesenkleber, quarzgefüllte Epoxyharze, Wärmedämmputz, Beton
Max. Ø Rührer	120 mm	140 mm	160 mm
Mischmenge	- 40 Ltr.	- 60 Ltr.	- 90 Ltr.
Länge Kabel	4 m	4 m	4 m
Gewicht m. Rührer	5,3 kg	6,2 kg	7,0 kg
Artikelnr. Hexafix®	20.400	20.412	20.436
Artikelnr. M 14	20.406	20.418	20.442

01/13 Technische Änderungen vorbehalten

Ihr Collomix Fachhändler:



Collomix auf Facebook

Collomix

Collomix GmbH

Daimlerstr. 9 • 85080 Gaimersheim • Deutschland

Tel. ++49 (0) 8458 / 3298-0

Fax ++49 (0)8458 / 3298-30

info@collomix.de • www.collomix.de