



Verriegelung, mechanisch, Typ 32, Bowdenzug, Festeinbau

Typ IZMX-MIL32C-F40-1
Art.-Nr. 184211
Katalog Nr. 65A2840G45

Lieferprogramm

Sortiment		Zusatzausrüstung
Zubehör		Verriegelungen
Zubehör		Mechanische Verriegelung, Festeinbau
		Typ 32
		für 3 Leistungsschalter gleicher oder unterschiedlicher Baugröße: Verriegelung: 2 gegen 1 bzw. max. 2 EIN. Ein oder zwei beliebige Schalter können gleichzeitig eingeschaltet werden. Zusätzlich sind drei Kabel-Sets IZMX-MIL-CAB... erforderlich. Je Schalter entsprechende Typenbezeichnung
verwendbar für		IZMX40... INX40...
Einbautechnik		Festeinbau

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis		
Betriebsumgebungstemperatur min.	°C	-25
Betriebsumgebungstemperatur max.	°C	70

Technische Daten nach ETIM 6.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Mechanische Verriegelung für Schalter (EC001044)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Mechanische Verriegelung für Schalter (ec1@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])		
Hilfskontakte anbaubar		nein
Anzahl der Kontakte als Öffner		0
Anzahl der Kontakte als Schließer		0

Abmessungen

