



Leírás:

3/4"-os (19 mm) áteresztő csapok elzárófunkcióval, natúr színben, kétoldali csővégcsatlakozóval tömlők összekötéséhez

- törésálló, élelmiszeripari polietilénből (LD-PE)
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- max. 0,4 bar nyomásig nyomásálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- nem szellőztetett
- csővég külső átmérője d1 = 19 mm, ill. 3/4" (csatlakozó rész)
- ma = 59 mm
- hossz = 96 mm
- Minimális rendelési mennyiség 2,000 darab!

Információk:

Cikk

Cikkszám	522300
GTIN	4007228522303
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	5

szín	természetes
Súly (kg)	0,02

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	5
M x S x M (mm)	445 x 320 x 475

KE bruttó tömege, kg	0,1
----------------------	-----

Paletta

Dobozok száma	24
Rétegek száma	4
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 2,05

Kartonok száma rétegenként	6
Súly (kg)	116,0