


Datenblatt Artikel 783030

Fahrregal zweiseitig 92 Sichtboxen PS

pulverbeschichtet lichtgrau, 1030x1155mm

- beidseitig bestückt mit 92 Sichtlagerkästen aus Polystyrol
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kipp sichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 14 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- Bestückung Sichtboxen: 36 x PS Gr. 1 grün, 36 x PS Gr. 2 gelb, 12 x PS Gr. 3 blau, 8 x PS Gr. 4 rot
- b=Breite=1.030 mm h=Höhe=1.155 mm



EAN	4007228783032
Tiefe	0
Mindest.Best.	1
Farbe	lichtgrau
Best.einheit	Stück
Höhe	1155
Brutto Gewicht Pal Kg	0
brutto Kg	52,21
Bruttogewicht VE Kg	52,21
Höhe Pal	0
Volumen m3	0
Zolltarif	94032080
Summe Kartons	0
netto Kg	52,21
Stück / Lage	0
Btl in Karton	0
Lagen	0
Stück / Palette bzw Kiste	0
Breite	1030
Breite Pal	0
Länge Pal	0
VE	1
Kartons pro Lage	0