

**Artikelnummer:** 96951

**Kurzbeschreibung:** Gitter-Regalwagen, 1150 x 720 x 1800 mm, 1 Längswand offen

**Langbeschreibung:** Gitter-Regalwagen, 1 Längswand offen: Dieser Gitter-Regalwagen ist aus einer fest verschweißten Winkelstahlkonstruktion gefertigt. Die Wände und das Dach sind aus Gitter. Die Ladefläche des Wagens besteht aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor. Der Wagen ist mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Reifen und Rillenkugellager ausgestattet. Beide Lenkrollen mit Feststeller. Die optional losen Etagenböden sind variabel alle 50 mm einhängbar. 1 Längswand offen  
Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau (RAL 5010) Tragkraft: 600 kg Tragkraft je Etagenboden: 80 kg Raddurchmesser: 200 mm Schiebegriffhöhe: 1000 mm Ladehöhe: 280 mm - variabel Gittermaße: 50/50/4 mm Nutzhöhe: 1470 mm Ladefläche Etagenboden (B/L): 695 x 965 mm bzw. 800 x 1200 mm Ladefläche Grundboden (B/L): 700 x 980 mm: Außenmaße (B/T/H) 1150 x 720 x 1800 mm, Gewicht 63 kg Ladefläche Grundboden (B/L): 800 x 1215 mm: Außenmaße (B/T/H) 1385 x 820 x 1800 mm, Gewicht 69 kg Lieferung ohne Etagenböden. Bitte separat bestellen!



**EAN/GTIN:** 4250448503083