

ROLINE UTP Cat.6 patchkabel, oranje, 0,3 m

Art.nr.	21.15.1517
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	21.15.1517
EAN (een stuk)	7611990123858



Kant en klaar niet afgeschermd Twisted-Pair patchkabel met RJ-45 connectoren aan beide uiteinden.

- Geschikt voor professionele en industriële toepassingen.
- Klaar voor gebruik.
- Buigbaar dank zij de aan gespoten speciale tule met knikbescherming.
- 1:1 aangesloten volgens EIA/TIA568.
- Opbouw: 8 aders soepel
- Impedantie: 100 Ohm.
- Hoogwaardige vergulde contacten.

Advies:

Wij raden u aan, om bij de opbouw van een nieuw Cat.6 netwerk, de volgende componenten te gebruiken voor de hoogst mogelijke dataoverdracht en de beste test resultaten:

- 21.15.0990 ROLINE UTP Cat.6 / Class E installatiekabel massief.
- 25.16.8494/25.16.8394 ROLINE Cat.6 / Class E inbouwdozen/opbouwdozen.
- 26.11.0355/26.11.0362 ROLINE Cat.6 / Class E 19" patchpanel grijs/zwart.
- 21.15.0935 ROLINE UTP patchkabel met RJ-45 connector, grijs.

Deze productcombinatie is bij GHMT AG, een goedgekeurd testlaboratorium, op Classe E in een Channel van 100m gemeten. (Certificaat Nr. z2329b-10-D en z2330b-10-D).

Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Twisted Pair Kabel
Produkt type	UTP patchkabel
Kleur	oranje
Lengte	0.3 m
Afschermings type	UTP
Overdracht kwaliteit	Cat6 / Class E
Impedantie	100 Ohm
Aantal aders	8
Kabel type	Soepel
Crossed	nee
Kleur (Tule)	oranje
Kabel LSOH	nee
Connector type RJ45	Standaard