

# ROLINE 19-Zoll Serverschrank 36 HE, 600x1000 BxT grau

<b>Artikelnummer</b>	26.21.0151
<b>Hersteller</b>	ROLINE
<b>Hersteller-Art.-Nr.</b>	26.21.0151
<b>EAN (Einzelstück)</b>	7630049601543



## ROLINE 19 Zoll Serverschrank 36 HE 600x1000 BxT grau

Die Serverschränke der ROLINE Pro Serie wurden speziell für eine komfortable und flexible Netzwerkverkabelung entwickelt. Seitlich im Dach und Boden (ab 800 mm Schrankbreite) befinden sich Einlässe mit Bürsten, ein aufschiebbarer Einlass mit Moosgummidichtung sowie ein zusätzlicher Bürsteneinlass im Bodenchassis, die vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten. Perforierte Einflügel-Fronttüren und doppelflügelige Rücktüren, jeweils mit Schwenkgriff und Profil-Halbzylinder, sorgen für eine verbesserte Luftzirkulation. Das Dach verfügt über eine perforierte Abdeckung, die eine einfache Installation eines Lüftermoduls ermöglicht.

Im Inneren des Schrankes sind zwei Paar galvanisierte 19"-Profilschienen montiert, die mit in beide Richtungen ablesbaren Höheneinheiten ausgestattet und in der Tiefe verstellbar sind. Zusätzlich sind sie mit Tiefenstreben verbunden. Jeder Schrank besteht aus einer robusten Stahlkonstruktion mit einer Materialstärke von bis zu 2,0 mm. Die Schränke sind elektrostatisch pulverbeschichtet und in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005) erhältlich. Modular abschließ- und abnehmbare Seitenwände (ab 42HE horizontal geteilt) und Türen verbessern die Zugänglichkeit. Der Türanschlag kann ebenfalls gewechselt werden. Die komplette Konstruktion ist zerlegbar, weshalb die Schränke bei Bedarf vollständige demontierbar wären.

### Technische Daten

Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	19"-/10"-Schränke

Produkttyp	19"-Serverschrank
Farbe	grau
Lieferumfang	19-Zoll Serverschrank 36 HE, Erdungskabel-Set, Einbausatz für Profil-Halbzylinder, 2x Schlüssel, Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben), Montageanleitung
Höheneinheiten	36 HE
Unterstützte Mindest-Racktiefe	675 mm
Unterstützte Maximal-Racktiefe	875 mm
Lieferzustand	komplett montiert
Materialgruppe	Stahl
Serverschrank	ja
Wandmontage möglich	nein
Justierfüsse	ja
Maximale Tragkraft	1000 kg
Schutzart (IP Code)	IP20
Schalldicht	nein
Fronttür	Stahltür, perforiert
Rackschienen	ja
Seitenwände enthalten	ja
Abnehmbare Seitenwände	ja
Abnehmbare Vordertür	ja
Abnehmbare Hintertür	ja
Belüftung	passiv
RAL-Farbe	RAL 7035 Lichtgrau
Höhe	1705 mm
Breite	600 mm
Tiefe	1000 mm
Gewicht	91.5 kg