

Allgebrauchslampe B 55x85mm, E27 230V 60W 2850K klar

Artikel-Nr. 40580



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	60 W
Lampenspannung:	230 - 230 V
Lichtstrom:	500 lm
Sockel:	E27
Lampenform:	Birnenform
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	55 mm
Gesamtlänge:	85 mm
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Nein
Spezielle Anwendung:	nicht zutreffend
Kohlefaden:	Nein
Krypton:	Nein
Mehrfach-Glühwendel:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Energieeffizienzklasse:	E
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	60 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	1500 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Allgebrauchslampe B 55x85mm Industrieleuchtmittel mit Sonderspannung. Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet.

Quecksilbergehalt (mg): 0
Schaltzyklen: 8000
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
Farbwiedergabeindex (Ra): 100
Lichtstromerhalt: 85%
Power-Faktor: 1

Letzte Aktualisierung am: 18.10.2018 14:55:38

