

Bloccaggi Pitbull®

23290.0058



Descrizione prodotto

I Pitbull® sono adatti a bloccare pezzi di altezza ridotta con una forza elevata che agisce anche verso il basso. L' O-ring serve a sollevare il bloccaggio in fase di rilascio.

Materiale

Corpo

- Acciaio, temperato

Vite

- Acciaio, bonificato

O-ring

- NBR

Disegno






fig. 1

fig. 2

Caratteristiche

Dimensioni								Corsa serr. s	SW	Forza di bloccaggio max.	Coppia di serraggio max.	Temperatura		Peso	Codice
d	b	l ₁ H9	l ₂	h ₁	h ₂ min.	h ₃ ~	h ₄ ~					min.	max.		
[mm]								[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[°C]		[g]	
Con spigolo vivo – Fig. 1															
M12	38,1	38,1	15,2	16,3	9,5	25,8	21	1,9	10	20,8	140	-30	80	195	23290.0058

Esempio di applicazione



Fermo
23290.0104

Bloccaggio pitbull
es. 23290.0052

Bloccaggio ad artiglio
es. 23290.0101

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.