

Odbojniki gumowe · cylindryczne

25150.0377



Opis produktu

Stosowane jako odbojnik, stopka, itp.
Twardość $55 \pm 5^\circ$ shore A. Inne twardości ($40 \pm 5^\circ$ Shore A i $70 \pm 5^\circ$ Shore'a) na zapytanie.

Materiał

Podkładka

- Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko

Tuleja gwintowana

- Stal cynkowana galwanicznie, chromowana na niebiesko

Korpus


- Kauczuk naturalny (NR), czarny

Więcej informacji


Inne produkty

- Stopy podporowe, Tłumiące drgania

Rysunek



Rysunek 1




Rysunek 2

Informacje do zamówienia

Wymiary					Siła sprężyny R ~ [N/mm]	Obciążalność maks. [N]	Droga sprężynowania ~ [mm]	Temperatura		Ciężar [g]	Nr art.
d ₁	l ₁	d ₂	s	t				min.	maks.		
[mm]								[°C]			
z gwintem wewnętrznym – rysunek 1, Stal											
75	40	M12	3	9	450	4500	10	-30	80	290	25150.0377

Przykład aplikacji



Zgodność

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 14.06.2023

Zawiera substancje z Propozycja 65



Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.