

fetra châssis roulant

force 400 kg, plateau longueur x largeur 500 x 500 mm, hauteur de charge 190 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 145885

fetra Plateau roulant

Force 400 kg

châssis roulant

- force 400 kg
- plateau longueur x largeur 500 x 500 mm
- hauteur de charge 190 mm
- plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	surface	finition peinture époxy
type de rouleur	châssis roulant	couleur	bleu brillant // RAL5007

charge	400 kg	barre directrice	non
norme européenne	non	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
hauteur de charge	190 mm	pneumatique	TPE
longueur de plateau	500 mm	roulement	roulement rainuré à billes
largeur de plateau	500 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
matériau de plateforme	bois	Diamètre de roue	125 mm
surface de plateforme	avec revêtement en caoutchouc	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau de châssis	acier	garantie	10 années
matériau de finition	soudé	Poids	13,5 kg

Accessoires

119092		frein central pour chariots à dossier, pour plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158758		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 125 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309687		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
309723		roue, avec bandage polyamide, diamètre 125 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal