

rayonnage avec bacs à bec - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 1790 x 1000 x 500 mm, 44 bacs en polypropylène coloris jaune, charge maximale par élément 1500 kg / charge max. par tablette 150 kg, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 12 plateaux avec tablette en acier et 44 bacs, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec laquage en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé



Numéro d'article: 209498



Rayonnage complet avec bacs compartimentables à bec

Rayonnage de départ

- Structure solide grâce aux raccords emboîtables et à boulonner

Tablettes :

- Tablettes galvanisées

Montants :

- Finition laquée


Garnissage :

- Bacs : 44 x T. 5 HxIxP 95x240x500 mm
- Bacs à bec en polyéthylène





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	utilisation	unilatéral
type de rayonnage	rayonnage avec bacs à bec	nombre de tablettes/niveaux	12 pièce
rayonnage modulaire	système emboîtable/à visser	type de soubassement	tablette en acier
champ de rayonnage	rayonnage départ	stabilité / renfort / entretoise	croisillons
matériau	acier	surface de tablette	galvanisé
hauteur	1790 mm	surface de montant	laqué
largeur	1000 mm	couleur du montant	gris clair RAL7035
profondeur	500 mm	Couleur des bacs	jaune
équipement rayonnage	tablettes, bacs à bec	exécution couleur	gris clair/galvanisé RAL7035
nombre de bacs	44 pièce	livraison	démonté
matériau de bac	polypropylène	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles avec renfort supérieur et inférieur avec tôle latérale, croisillons, plateaux et bacs conf. à
charge maxi par tablette	150 kg	Poids	89 kg
charge maxi par élément	1500 kg		

Accessoires

209502		rayonnage avec bacs à bec - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1790 x 1000 x 500 mm, 44 bacs en polypropylène coloris jaune, charge maximale par élément 1500 kg / charge max. par tablette 150 kg, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 12 plateaux avec tablette en acier et 44 bacs, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec laquage en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

103592		poubelle, coupe-feu, capacité 57 l, hauteur x diamètre 930 x 390 mm, corps en polyéthylène noir, couvercle en polyéthylène noir
297555		rayonnage modulaire - rayonnage départ, CLIP, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 806 x 336 mm, charge max. par tablette 100 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé, niveaux galvanisé
524162		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, finition de la structure 4 pieds, soubassement 2 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
527144		poils de noix de coco-balai, largeur de balayage 500 mm, pour saletés grossières

529930



escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium