

## Bedrunka + Hirth éta bli

hauteur x largeur x profondeur 860 x 2000 x 750 mm, plateau de table en bois de hêtre massif, huilé, force 100 kg, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 6 tiroirs, 1/2 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures



bedrunka+hirth

3 YEARS WARRANTY

Made in Germany

Numéro d'article: 504342



## Bedrunka + Hirth Établi

éta bli

- hauteur x largeur x profondeur 860 x 2000 x 750 mm
- plateau de table en bois de hêtre massif, huilé
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 100 kg
- exécution du châssis 4 pieds
- équipement : 6 tiroirs, 1/2 tablette
- à gauche 3 tiroirs
- au centre 1/2 tablette
- à droite 3 tiroirs
- hauteur des tiroirs 6x200 mm
- dimension utile tiroirs largeur x profondeur 450 x 600 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs avec glissière à galets avec roulements à billes, extension 100 %
- tiroirs avec fentes pour l'insertion de matériel de compartimentage






- avec blocage d'extension
- avec poignée barre
- avec bandes d'inscription
- verrouillable avec serrure à cylindre
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 3 années de garantie


## Détails techniques










type de meuble	table	profondeur utile du tiroir	600 mm
type de table	établi	capacité de charge de tiroir	100 kg
Exécution du bâti	4 pieds	extension tiroir	100 %
forme de châssis	piètement 4 pieds	glissière tiroir	glissière à galets avec roulements à billes
hauteur	860 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
largeur	2000 mm	poignée	poignée barre
profondeur	750 mm	champ d'inscription	bandes d'inscription
épaisseur de panneau	40 mm	matériau de plaque	bois de hêtre massif
charge	100 kg	surface de plaque	huilé
hauteur réglable	non	couleur de la plaque	hêtre
conducteur d'électricité	non	matériau de châssis	acier
équipement établi	6 tiroirs, 1/2 tablette	surface de châssis	finition peinture époxy
soubassements à gauche	3 tiroirs	surface de face avant	finition peinture époxy
soubassements centraux	1/2 tablette	système de fermeture	serrure à cylindre
soubassements à droite	3 tiroirs	tablettes	1 pièce
nombre de tiroirs	6 pièce	roulant	non
nombre x hauteur tiroirs	6x200 mm	garantie	3 années
hauteur frontale 200 mm	6 pièce	Poids	170 kg
largeur utile du tiroir	450 mm		

## Accessoires

504382		kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 6 séparateurs longitudinaux + 2 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 450 x 600 mm, hauteur frontale 200 mm
504384		kit de séparateurs pour tiroirs pour établi, 9 séparateurs longitudinaux + 3 séparateurs en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 450 x 600 mm, hauteur frontale 200 mm
504394		tapis en caoutchouc strié pour tiroir, largeur x profondeur 450 x 600 mm

## Cela s'adapte aussi ...

195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

218989		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
656975		conteneur universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris
969584		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair