

## BS-ROLLEN roulette fixe

force 130 kg, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu longueur x Ø 40 x 12 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 95 x 80 mm



BS ROLLEN  
INOX

Numéro d'article: 524901

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette fixe

roulette fixe

- force 130 kg
- diamètre x largeur 100 x 30 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 12 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec palier lisse
- espacement des trous des vis 80x60 mm, Ø trou des vis 9 mm
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable acier inoxydable mat
- fixation avec panneau, longueur x largeur 95 x 80 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	127 mm
modèle	roulette fixe	longueur de moyeu	40 mm
charge	130 kg	trou de moyeu	12 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	30 mm

Ø de roue	100 mm	propriété surface de roulement	silencieuses
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	95 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque	80 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	distance trou de vis	80x60 mm
élément de fixation	panneau	Ø de trou de vis	9 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	acier inoxydable mat
matériau de boîtier	acier inoxydable	Poids	0,4 kg
frein	sans		

## Accessoires

524902



roue, force 130 kg, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu longueur x Ø 40 x 12 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

## Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés