


Axialbausatz EAMM-A-R38-87A

Teilenummer: 1133404

☆ Kernprogramm

passend für Elektrische Antriebe.

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	4,4 Nm
Produktgewicht	530 g
Schnittstellencode Aktuator	R38
Schnittstellencode Motor In	87A
Werkstoffhinweis	RoHS konform