

Edelstahlkühlschrank KU 753

Umluft Edelstahl-Gewerbekühlschrank GN 2/1 mit Touch-Screen-Steuerung und großer digitaler Temperaturanzeige. Der Gewerbekühlschrank verfügt über eine seitliche große LED-Innenbeleuchtung um den Innenraum großzügig auszuleuchten. Eine energiesparende 80 mm Isolierung und einer energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung tragen zu einer weiteren Energieoptimierung bei. Hochwertiger Innenraum aus CNS (AISI 304) mit tiefgezogenen vorgeformten Auflagenschienen zur Einbringung von maximal 24 Rosten GN 2/1 mit 55 mm Abstand. Im Lieferumfang befinden sich bereits 3 Roste für eine maximale Gewichtsaufnahme je Rost von 40 kg. Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygieneradien zur leichten Reinigung. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten öffnen des Kühlschrankes verfügt die Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung bietet maximalen Komfort. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Rund Füße (95 bis 115 mm) aus Edelstahl ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 60421028 GTIN: 4059395035735





Produktvorteile:

- Elektronische Touch-Screen- Steuerung
- Große digitale Temperaturanzeige
- Beschichteter Verdampfer
- Große LED Beleuchtung seitlich angebracht
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Auflageschienen f
 ür maximal 24 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand
- Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- 80 mm Energiesparisolierung
- Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- · Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rund Füße aus Edelstahl (95 bis 115 mm)

Technische Daten:

Geräteart Kühlschrank

Produktgruppe

Herstellerkennung KU 753 - 19086588

Abmessungen außen:

Breite 693 mm
Tiefe 856 mm
Höhe 2119 mm

Aufstellart Standgerät
Öffnungssystem Volltür
Temperaturbereich von -2 °C

Temperaturbereich bis8 °CAnzahl der Türen1Kapazität der TürenGN 2/1TüranschlagRechtsBestückungGN 2/1InnenbeleuchtungJa

Aussenmaterial Edelstahl 201, dreiseitig

InnenmaterialCNSAnschlusswert Elektro0,155 kWSpannung230 VoltBruttogewicht161 kg

Serienzubehör 3 Roste GN 2/1

SWS Ja
Kühlung Umluft
Tauwasserverdunstung Ja

Abtauung Automatisch Wandstärke Isolierung 80 mm

Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3

Kältemittelmenge 103 g

Energiedaten

Bruttoinhalt 610 | Nutzinhalt Kühlung 481 |

Kategorie Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät

Energieverbrauch im Jahr 333 kWh

Energieeffizienzklasse A

Energieeffizienzklasse Spektrum A +++ bis G Energieeffizienzindex EEI 24,00

Klimaklasse 5 (+40 °C UT und 40 % RF)

EPREL Registrierungsnummer 1436757 EU-Label Verordnung 2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Weitere Ansichten















Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost GN 2/1 rilsaniert Rost GN 2/1 Rilsaniert

GTIN: 4059395002386

Artikel-Nr.: 990230

Fußpedal für KU/TKU 753 rechtsanschlag

Fußpedal

GTIN: 4059395029611

Artikel-Nr.: 825430

Rollensatz für KU/TKU 752 Rollensatz für werkseitigen Einbau

GTIN: 4059395029628

Artikel-Nr.: 825432

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de