

Productinformatie

92 21 08

Universele pincet



- Universele pincetten zijn geschikt voor zowel veeleisende standaardtoepassingen als precisiewerk
- Groot aantal modellen: recht, schuin, met gladde of gekartelde grijpvlakken en handgrepen, met naaldpunten, spitse of stompe punten en in verschillende lengtes
- Voor de electronicabranche, horlogefabrikanten en juweliers
- Hoogwaardig roestvrij staal: hoge taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid tegen verschillende atmosferische omgevingen en veel bijtende materialen
- Roestvrij staal

Algemeen

Artikel-nr.	92 21 08
	SS.SA.B
EAN	4003773086741
Materiaal	roestvrij staal
Grijpvlakken	gladde grijpvlakken
gewicht	15 g
Afmetingen	140 x 8 x 12 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Oppervlak	gematteerd
Uitvoering	rechte
Puntbreedte (A)	0,2 mm
Puntbreedte (B)	0,3 mm
Uitvoering pincetpunt	naaldspits
Corrosiebestendig	ja
Weerstand tegen zuren	zeer goed
ESD-getest	nee
VDE-gekeurd	nee
Branches	Industrie Elektronika
Magnetisch	niet-magnetiseerbaar (80%)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen