

## Informazione prodotto

**95 27 600**

### Cesoia per cavi

Per azionamento a due mani

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V

- Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
- Non utilizzabili per funi e filo di acciaio
- Con taglienti temperati e rettificati
- Taglio netto e pulito senza schiacciare
- Rapporto di trasmissione favorevole grazie al meccanismo a leva articolata
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Articolazione a vite regolabile
- Testa avvitata, intercambiabile
- Manici: acciaio tubolare
- Testa di taglio: acciaio elettrico al cromo vanadio, bonificato, forgiato, temperato ad olio

#### Generico

Art. No.	95 27 600
EAN	4003773021797
Testa	pulita
Manici	isolati ad immersione, collaudati VDE
Peso	2.262 g
Dimensioni	600 x 180 x 45 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

#### Caratteristiche tecniche

Valore di taglio cavo Cu, a più fili	150 mm <sup>2</sup>
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 27 mm
AWG	6 / 0
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori