

Broszura informacyjna

98 01 19

- Odsadzony
- Narzędzie bazowe chromowane
- Stal chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Klucz oczkowy

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ♻️

Ogólna	
Nr art.	98 01 19
EAN	4003773020295
Waga	245 g
Wymiary	22 x 42 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Rozmiar S	19 mm
Maks. długość l	225 mm
Maks. grubość główki a	14 mm
Maks. wysokość klucza h	28 mm
Maks. szerokość główki b	30 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

