

fetra kastwagen

draagvermogen 750 kg, met 5 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 680 mm, platform van hout, 3 wanden (draadgaas) met deur, sluitgrendelslot, onderstel in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 118963



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Kastwagen

Draagvermogen 750 kg

kastwagen








- draagvermogen 750 kg
- met 5 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 680 mm
- platform van hout
- 3 wanden (draadgaas) met deur, sluitgrendelslot
- onderstel in RAL5007 briljantblauw
- gelaste staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3



- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	TPE
type wagen	kastwagen	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal	staal	diameter wiel	200 mm
draagvermogen	750 kg	wiellager	groefkogellager
lengte laadvlak	1000 mm	elektrisch geleidend	nee
breedte laadvlak	680 mm	wielstand	rechthoekig
hoogte	1790 mm	kleur	briljantblauw // RAL5007
etages aantal	5 stuks	norm	EN 1757-3 (rem)
etage-inrichting	recht	garantie	10 jaar
materiaal platform	hout	duwbeugel aantal	1 stuks
constructies	3 wanden (draadgaas) met deur, sluitgrendelslot	gewicht	147 kg
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen		

Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
150353		inlegbodem voor kastwagen, lengte x breedte 1000 x 680 mm, van sandwichpanelen in decor beuken
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158814		dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw

225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar