

Rollcart platformwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 700 mm,
platform van hout, onderstel met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, zwenkwielen met
rem, met TPE-banden

Artikelnummer: 157961



Rollcart Platformwag

Draagvermogen 600 kg

platformwag











- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 285 x 1060 x 700 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden

Technische details

| | | | |
|------------------|--------------|---------------------|-------------------------|
| transporttoestel | transportwag | borgrand | nee |
| type wagen | platformwag | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| draagvermogen | 600 kg | banden | TPE |
| laadhoogte | 285 mm | wiellager | groefkogellager |
| lengte laadvlak | 1000 mm | wieluitrusting | zwenkwielen met rem |

| | | | |
|--------------------|---------|---------------------|--------------------------|
| breedte laadvlak | 700 mm | wiel-Ø | 200 mm |
| materiaal platform | hout | hoogte | 285 mm |
| constructies | geen | lengte | 1060 mm |
| nestbaar | nee | breedte | 700 mm |
| materiaal | staal | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| euronorm | nee | kleur | gentiaanblauw // RAL5010 |
| schuifbeugel | 0 stuks | gewicht | 26 kg |
| in-/uitklapbaar | nee | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 157958 |  | centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm |
| 158397 |  | stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158403 |  | ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 600 kg, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158404 |  | beschermlijst voor platformwagen, van kunststof |
| 158405 |  | wielenset, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 250 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158409 |  | wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158412 |  | wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158417 |  | voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 200 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158422 |  | wielenset, voor transportwagen, banden massief rubber, draagvermogen 1200 kg, wiel Ø x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158425 |  | laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |