

## Rollcart platformwagen

draagvermogen 1200 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1380 x 880 mm,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met rem,  
met elastiek-banden



Artikelnummer: 158044



## Rollcart Platformwagen

### laadvlak open

platformwagen





- draagvermogen 1200 kg
- laadvlak lengte x breedte 1380 x 880 mm
- laadhoogte 305 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 305 x 1380 x 880 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met elastiek-banden

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
type wagen	platformwagen	banden	elastiek
draagvermogen	1200 kg	wiellager	kogellager
laadhoogte	305 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte laadvlak	1380 mm	wiel-ø	200 mm
breedte laadvlak	880 mm	hoogte	305 mm

platform	open	lengte	1380 mm
constructies	geen	breedte	880 mm
nestbaar	nee	oppervlak onderstel	m. poedercoating
materiaal	staal	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
euronorm	nee	gewicht	51 kg
schuifbeugel	0 stuks		

## Gerelateerde Producten

158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158408		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar