

BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 50 kg, Met TPE-
banden in grijs, diameter 50 mm,
naaf met glijlager, velg van
kunststof, bevestiging met plaat,
lengte x breedte 54 x 54 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 159262



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaatwielen

Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 50 kg
- Met TPE-banden in grijs
- Geluiddempend
- diameter 50 mm
- schroefgatafstand 40 x 40 / 34 x 34 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 54 x 54 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	staal
roltype	apparatenwiel	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
set	nee	draadvangkappen	nee
bouwmodel	zwenkwiel	totale hoogte	73 mm
draagvermogen	50 kg	loopbreedte	20 mm
banden	TPE	loopvlak eigenschap	Geluiddempend

wiel-ø	50 mm	lengte plaat	54 mm
materiaal velg	kunststof	breedte plaat	54 mm
wiellager	glijlager	afstand schroefgat	40 x 40 / 34 x 34 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeerd
elektrisch geleidend	nee	kleur banden	grijs