

draaistapelbak

hoogte x lengte x breedte 300 x 600 x 400 mm, inhoud 50 l, van polypropyleen in geel, wanden gesloten, bodem gesloten



Artikelnummer: 187229

Draaistapelbak

Voor optimale benutting van het magazijnoppervlak

draaistapelbak


- hoogte x lengte x breedte 300 x 600 x 400 mm
- inhoud 50 l
- belasting 100 kg
- van polypropyleen in geel
- wanden gesloten, bodem gesloten
- eenvoudig te dragen door draaggrepen
- Nestbaar door 180°-draaiing
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C
- 5 jaar garantie

Technische details



baktype	stapelbak	wandconstructie	gesloten
euronorm	ja	vloerconstructie	gesloten
inhoud	50 l	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
hoogte	300 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
lengte	600 mm	geschikt voor rollenbanen	ja

breedte	400 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
last	100 kg	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +90 °C
materiaal	polypropyleen	draaginstallatie	draaggrepen
recyclebaar	ja	kleur	geel
stapelbaar	ja	garantie	5 jaar
nestbaar	ja	gewicht	4 kg
vouwbaar	nee		

Gerelateerde Producten

187386		oplegdeksel, van Polystyreen, voor draaistapelbak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, breedte x diepte 400 x 600 mm, in grijs
--------	---	--

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag