

## **VARIOfit** **diable à patins en aluminium**

force 200 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, roues avec bandage air sur jante tôle d'acier

Numéro d'article: 202890



**VARIOfit**



**12**  
**YEARS**  
**WARRANTY**



## **VARIOfit Diabie à patins en aluminium**

### **Force 200 kg**




diable à patins en aluminium

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- structure en aluminium (soudé)
- hauteur x largeur 1300 x 558 mm
- protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage air sur jante tôle d'acier
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie



## Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	pneumatique	air
type de diabie de manutention	diabie à patins	matériau de jante	tôle d'acier
charge	200 kg	roulement	roulement à billes
largeur de pelle	320 mm	poignée de sécurité	oui
profondeur de pelle	250 mm	hauteur	1300 mm
matériau	aluminium	largeur	558 mm
matériau de finition	soudé	Ø de roue	260 mm
rabattable	non	garantie	12 années
patins pour escaliers	oui	Poids	12 kg

## Accessoires

202871		Patins glissants pour diabie à patins, en plastique
500327		Poignées pour diabie d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique
521537		bandage increvable, pour diabie de manutention, bandage caoutchouc plein, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm