

Thurmetall elektro-vakkenkast MINI

hoogte x breedte x diepte 1790 x 415 x 500 mm, elektrische uitrusting: 10 stekkerdozen 230 V, stekker uitvoering DE, 10 vakken, afsluitbaar met key lock, romp met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet

Artikelnummer: 218304



THURMETALL



Thurmetall Elektro-vakkenkast MINI

Uitvoering DE met Schuko-stekkerdoos

elektro-vakkenkast

- hoogte x breedte x diepte 1790 x 415 x 500 mm
- constructie van staal
- uitgerust met vakken, stekkerdozen
- elektrische uitrusting: 10 stekkerdozen 230 V
- stekker uitvoering DE
- veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen
- 10 vakken
- Stofdicht te sluiten via vleugel deur
- deuropeningshoek 110 °
- afsluitbaar met key lock
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet
- Leveringstoestand bedrijfsklaar
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	m. poedercoating
type kast	elektrische kast	kleur romp	antraciet

plaats van toepassing	binnen	sluitsysteem	key lock
type deur	vleugeldeur	onderbouw	sokkel
hoogte	1790 mm	vakhoogte (li.)	145 mm
breedte	415 mm	vakbreedte (li.)	330 mm
diepte	500 mm	vakdiepte (li.)	470 mm
land	uitvoering DE	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	vakken, stekkerdozen	openingshoek deur	110 °
legborden / niveaus uitrusting	veiligheidsrand	levering	bedrijfsklaar
vakken	10 stuks	garantie	5 jaar
stekkerplaatsen aantal	10 stuks	WEEE-registratienummer	DE47480210
aansluiting	geaarde stekker	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
elektrische uitrusting	10 stekkerdozen 230 V	merk volgens EAR-registers	Thurmetall
materiaal	staal	gewicht	73 kg
oppervlak romp	m. poedercoating		

Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221121		poetsdoek, 1500 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, rollen lengte x diameter 450 m x 290 mm, papierkwaliteit cellulose, glad, in oudroze
222681		handreinigingsgel, vrij van parfum en siliconen, geur Citroen
531287		inframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in rood, achterzijde zelfklevend