

Hymer échelle pour rayonnages à suspension 8612

longueur de lisse 3,73 m, pour
hauteur maximale de 3,46 m, 14
marches renforcées et fortement
profilées, avec 2 crochets de
suspension pour diamètre de tube
30 mm, en aluminium

Numéro d'article: 231297



échelle pour rayonnages à suspension

- Convient pour entrepôt et atelier
- longueur de lisse 3,73 m
- Hauteur 2,91 m
- hauteur de portée 4,91 m
- pour hauteur maximale de 3,46 m
- 14 marches renforcées et fortement profilées
- marches largeur x profondeur 370 x 80 mm
- avec 2 crochets de suspension pour diamètre de tube 30 mm
- largeur 425 mm
- pieds d'échelle amovibles en extrémité de lisse
- en aluminium
- poids 9,4 kg
- consignes de sécurité : utilisation de l'échelle autorisée uniquement







à l'état suspendu

- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	échelle à accrocher pour rayonnage	profondeur des marches	80 mm
type d'échelle	échelle pour rayonnages à suspension	largeur	425 mm
convient pour (secteurs)	entrepôt et atelier	soubassement	pieds d'échelle amovibles
matériau	aluminium	nombre crochets de suspension	2 pièce
utilisation	à un côté	pour diamètre de tube	30 mm
Longueur de lisse	3,73 m	Pour escalier	non
hauteur	2,91 m	rabattable	non
Hauteur d'accès	4,91 m	roulant	non
pour hauteur verticale jusqu'à	3,46 m	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
nombre de marches	14	garantie	10 années
type de marche/d'échelon	marches renforcées et fortement profilées	Poids	9,4 kg
largeur de marche	370 mm		

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE