

## B-Safety

### Lampe de signalisation à DEL résistante au gel FROST-LUX STANDARD



Symbole/Texte : « Sortie de secours/Issue de secours à gauche/Issue de secours à droite »,  
Flèche à droite / à gauche, Pour montage au plafond



Numéro d'article: 244373

Lampe de signalisation à DEL résistante au gel

- Symbole/Texte : « Sortie de secours/Issue de secours à gauche/Issue de secours à droite »
- Flèche à droite / à gauche
- Pour montage au plafond
- en Polycarbonate
- en RAL9003 blanc de sécurité
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- classe de protection : II : isolation de protection sans raccordement à un conducteur de protection
- Résistant à la température jusqu'à - 20° C
- fonctions : Fonction AUTOTEST
- distance de détection 26 m
- Éclairage de secours permanent 3 h
- alimentation électrique par Batterie Ni-MH 4,8 V/1,6 Ah
- volume de livraison : Jeu de panneaux indicateurs standard

sécurisation de la circulation	identification de sécurité	Autonomie de l'éclairage de seco	3 h
identification de sécurité	Lampe de signalisation DEL	résistance à la température	jusqu'à - 20° C
représentation	symbole	matériau	Polycarbonate
symbole / texte	Sortie de secours/Issue de secours à gauche/Issue de secours à droite	couleur	blanc de sécurité // RAL9003
indication de direction	à droite / à gauche	alimentation	Batterie Ni-MH 4,8 V/1,6 Ah
indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions	Marquage de sécurité fonction	Fonction AUTOTEST
	II	DEL	oui
installation	montage plafond	volume de livraison	Jeu de panneaux indicateurs standard
Distance de détection	26 m	Poids	1,9 kg