

Gmöhling Aluminium transportkist

hoogte x lengte x breedte 410 x 588 x 388 mm, inhoud 73 l, wanden gesloten, legbord gesloten

Artikelnummer: 471029



GMÖHLING



Gmöhling Aluminium transportkist

Aluminium transportkist

- hoogte x lengte x breedte 410 x 588 x 388 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 380 x 553 x 353 mm
- inhoud 73 l
- In euromaat
- in alu-naturel
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- scharnierdeksel, volledig afneembaar, met rubberen afdichting en dekselbanden
- met hendelspansluiting
- met stapelrand

Technische details





baktype	Transportbak	deksel uitrusting	rubberen afdichting, dekselbanden
euronorm	ja	sluitsysteem	hendelspansluiting
inhoud	73 l	stapelbaar	ja

materiaal	aluminium	stapelbaar door	stapelrand
hoogte	410 mm	wandconstructie	gesloten
binnenhoogte	380 mm	vloerconstructie	gesloten
lengte	588 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
binnenlengte	553 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
breedte	388 mm	nestbaar	nee
binnenbreedte	353 mm	kleur	alu-naturel
plafond	ja	onderrijdbaar	nee
type deksel	scharnierdeksel	set	nee
deksel functie	volledig afneembaar	gewicht	5,5 kg

Gerelateerde Producten

492889		Scheidingswand, voor transportkist 73 l, lengte x breedte 338 x 250 mm, dikte 1,5 mm, van aluminium
492925		scheidingswandgeleiding, voor transportkist, van polypropyleen
492936		cilinderslot, voor transportkist met 42 - 239 l inhoud, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, standaardzitting van beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
146607		dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag