

PAVOY systeemkast

Basis

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1040 x 630 mm, 6 niveaus met Stalen bodem, 6 lade(n), met scheidingswand, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 521581



PAVOY Zwaarlastkast Basis

met scheidingswand

systeemkast



- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1040 x 630 mm
- constructie van plaatstaal, stevig gelast
- dubbele vleugel deur
- stompe deuren
- deuropeningshoek 180 °
- deuren met hoge stabiliteit door versterkte vakken
- 6 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 120 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 6 lade(n)

- laden hoogte 2x75 mm/2x125 mm/2x175 mm
- draagvermogen per lade 60 kg
- laden op wielen, uittrekbaar legbord 85 %
- laden met verzonken greeplijst
- met uittrekstop
- uitrusting: legborden, lades
- met scheidingswand
- links 3 legborden en 3 laden
- rechts 3 legborden en 3 laden
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in In kleur van de romp
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|--|
| geschikt voor (branches) | industriële bedrijven, werkplaatsen, magazijnen | onderbouw | sokkel |
| meubeltype | kast | materiaal | plaatstaal |
| type kast | systeemkast | materiaal verwerking | gelast |
| type deur | dubbele vleugel deur | in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm |
| hoogte | 1950 mm | kleur bodem | In kleur van de romp |
| breedte | 1040 mm | oppervlak legbord | m. poedercoating |
| diepte | 630 mm | afsluitbaar | ja |
| kast uitrusting | legborden, lades | sluitfunctie | sluitmechanisme met 3 grendels |
| kast links uitrusting | 3 legborden en 3 laden | scheidingswand | ja |
| kast rechts uitrusting | 3 legborden en 3 laden | uittrekrail lade | op wielen |
| legborden / schappen aantal | 6 stuks | uittrekbare lade | 85 % |
| legbord-/niveautype | Stalen bodem | uittrekblokkering | ja |
| draagvermogen legbord | 120 kg | openingshoek deur | 180 ° |
| laden aantal | 6 stuks | greep | draaigreep |
| laden aantal x hoogte | 2x75 mm/2x125 mm/2x175 mm | verrijdbaar | nee |
| draagvermogen lade | 60 kg | gebruiksaanwijzing vaklast | De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting |
| fronthoogte 125 mm | 2 stuks | certificering | GS // TÜV |
| oppervlak romp | m. poedercoating | garantie | 10 jaar |
| oppervlak front | m. poedercoating | gewicht | 187 kg |
| sluitsysteem | cilinderslot | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 146393 |  | magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw |
| 664077 |  | duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden |