

## Kappes

hauteur x largeur x  
profondeur 1950 x 1000 x 600  
mm

RasterPlan®

6 niveaux avec tablette en acier, 8 tiroir(s), à cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522674



## Kappes Armoire pour charges lourdes RasterPlan®

avec cloison de séparation médiane

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm











- structure en acier, soudé
- porte battante perforée
- portes à double paroi
- coins avec brasages durs
- 6 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 8 tiroir(s)
- force par tiroir 110 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm




- à cloison de séparation médiane
- à gauche 3 tablettes et 4 tiroirs
- à droite 3 tablettes et 4 tiroirs
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Détails techniques




type de meuble	armoire	surface de face avant	finition peinture époxy
type de porte	porte battante perforée	système de fermeture	serrure à cylindre
hauteur	1950 mm	soubassement	socle
largeur	1000 mm	matériau	acier
profondeur	600 mm	charge tablette	80 kg
équipement armoire	tablettes, tiroirs	matériau de finition	soudé
type tablette/niveau	tablette en acier	tablette réglable au pas	25 mm
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	tiroir réglable en hauteur	25 mm
nombre de tiroirs	8 pièce	surface de tablette	galvanisé
hauteur frontale 100 mm	4 pièce	verrouillable	oui
capacité de charge de tiroir	110 kg	cloison de séparation médiane	oui
extension tiroir	100 %	glissière	rail télescopique
glissière tiroir	rail télescopique	extension	100 %
couleur du corps	gris clair // RAL7035	poignée	poignée tournante
couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010	roulant	non
surface de corps	finition peinture époxy	Poids	192 kg

## Accessoires

522554		Tablette couliss. pour armoire verticale, largeur x profondeur 500 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522555		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL7035 gris clair
522556		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 100 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522557		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL7035 gris clair
522558		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 125 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522559		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL7035 gris clair
522560		tiroir pour armoire modulaire, hauteur 175 mm, en RAL5010 bleu gentiane
522564		blocage d'extension pour tiroir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
522565		Ancrage de tablette pour armoire pour charges lourdes
522621		plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair

522622	·	plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair
522677	·	tablette en acier pour armoire pour charges lourdes, largeur 500 mm, force 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
522686		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
522687		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 125 mm, hauteur 125 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion
522688		kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 175 mm, hauteur 175 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé