

META

breedvakstelling

SPEED-RACK

complete stelling (2 basisvelden),
hoogte x breedte x diepte 1970 x
4004 x 435 mm, vaklast 500 kg, 2
stellingvelden met elk 4 niveau(s)
met houten vloer, gebruik tweezijdig
- flexibele opstelling vrijstaand in de
ruimte mogelijk, staanders met
corrosiebeschermende zinklaag,
traversen met
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 526794



META Breedvakstelling SPEED-RACK

Basisstelling

breedvakstelling



- complete stelling (2 basisvelden)
- kliksysteem
- geschikt voor grote goederen
- hoogte x breedte x diepte 1970 x 4004 x 435 mm
- veldlast 3000 kg
- vaklast 500 kg
- vakdiepte 400 mm
- 2 stellingvelden met elk 4 niveau(s) met houten vloer
- Per 50 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag

- traversen met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: 2 basisstellingen met telkens 4 steunen en 4 steekvoeten. niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie



Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	4 stuks
stellingtype	breedvakstelling	legbord-/niveautype	houten vloer
stellingsysteem	kliksysteem	in hoogte verstelbaar legbord	50 mm
stellingveld	complete stelling	gebruik	tweezijdig
stellingveld aantal	2 stuks	oppervlak standaard	verzinkt
geschikt voor (product/materiaal	grote goederen	oppervlak traversen	verzinkt
materiaal	staal	stelling uitrusting	legborden
hoogte	1970 mm	opstelhoek uitrichting	recht
breedte	4004 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	435 mm	inhoud levering	2 basisstellingen met telkens 4 steunen en 4 steekvoeten. niveaus zie aanbod
vaklast	500 kg	levering	gedemonteerd
veldlast	3000 kg	garantie	5 jaar
vakdiepte	400 mm	gewicht	171,56 kg

Gerelateerde Producten

150075		plugmontage voor breedvakstelling, 8 schroeven + moeren
520857		houten vloer voor breedvakstelling, breedte x diepte 2000 x 400 mm, dikte 19 mm, voor een vaklast van 500 kg, van hout vrij van formaldehyde in decor natuur

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendek doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit